



### Principal

Gama	Espacial
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Tipo de Producto o Componente	Placa de montaje:
Aplicación del Dispositivo	Multiuso
Dimensiones nominales de la caja	-
Tipo de placa de montaje	Sencilla
Rango de compatibilidad	Espacial (Spacial SF) Espacial (Spacial SM) Espacial (Spacial SFX) Espacial (Spacial SMX)
Composición del dispositivo	1 placa de montaje 2 patines
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Acero galvanizado

### Complementario

Modo de fijación	Mediante la fijación de soportes
Carga máxima	300 kg/m <sup>2</sup>
Carga permanente permisible	500 Kg posición intermedia 600 kg fondo del armario
Altura	Centros de fijación: 1650 mm Nominal: 1800 mm Real: 1697 mm
Anchura	Nominal: 800 mm Centros de fijación: 650 mm Real: 696 mm
Profundidad	27 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	71,0 cm
Paquete 1 Longitud	171,0 cm
Paquete 1 Peso	28,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P2M
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	78,0 cm
Paquete 2 Ancho	200,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	583,0 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------