



### Descripción General

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 4 semanas |
|-------------------|---|

### Principal

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Gama                                | Espacial  |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio del recinto   |
| Tipo de Producto o Componente       | Front and rear plinth   |
| Application                         | Aplicación para PC<br>Aplicación electrónica<br>Multiuso<br>Aplicación compartimentada                  |
| Nominal dimensions of the housing   | -   |
| Composición del dispositivo         | Elementos de fijación<br>4 cubierta de cantonera<br>1 panel frontal<br>1 panel posterior<br>4 cantonera |
| Rango de compatibilidad             | Espacial (Spacial SF)<br>Espacial (Spacial SM)<br>Espacial (Spacial SD)<br>Espacial (Spacial S3D)       |
| Soporte de montaje                  | Paneles laterales del zócalo  |

### Complementario

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Modo de fijación           | Por elemento de fijación - en la estructura lugar |
| Color                      | Gris (RAL 7022)                                   |
| Acabado de superficie      | Polvo de epoxi-poliéster                          |
| Carga admisible permanente | 1300 kg   |
| Altura                     | 100 mm  |
| Anchura                    | Nominal: 600 mm                                   |

### Entorno

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Grado de protección IP | IP20 (zócalo completo) |
| Grado de protección IK | IK10                   |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 11,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 20,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 61,500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 4,309 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 72         |
| Paquete 2 Altura                   | 160,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 100,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 323,248 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium  |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                               |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                        |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|