



Principal

Rango de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Compatibilidad del producto	Relé enchufable RSB con 1 C/O contacto
Forma del pin	Plano
Modelo de dispositivo	RSZ
Venta por cantidad indivisible	10

Complementario

[I _{th}] Intensidad térmica convencional	12 A
Tensión asignada de empleo	< 250 V CA
Par de apriete	< 0.8 N.m para M3
Modo de fijación	Por torni. (panel) Enganch. (perfil DIN simétrico de 35 mm)
Marcado	CE
Ancho	15,5 mm

Entorno

Conexiones - terminales	Conectores torn., 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22 ... AWG 14) flexible con extr. cable Conectores torn., 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22 ... AWG 17) flexible con extr. cable Conectores torn., 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20 ... AWG 14) sólido sin extremo de cable Conectores torn., 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20 ... AWG 16) sólido sin extremo de cable
Normas	IEC 61984
Certificados de producto	UL CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...85 °C
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistencia dieléctrica	2500 V

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,03 kg
Paquete 1 Altura	1,564 cm
Paquete 1 ancho	6,117 cm
Paquete 1 Largo	7,97 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	0,35 kg
Paquete 2 Altura	6,7 cm
Paquete 2 Ancho	8,1 cm

Paquete 2 Largo	16,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	240
Paquete 3 Peso	9,04 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------