

Hoja de datos del producto

Características

QOU250

Mini circuit breaker, QOU, 50A, 2 pole,
120/240VAC, 10kA



Principal

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Tipo de Producto o Componente | Disyuntor en miniatura |
| Gama de producto | Serie QSE |
| Tipo de interruptor de circuito | Standard (**) |
| Aplicación | HACR rated (**) |

Complementario

| | |
|----------------------------|---|
| [In] Corriente Nominal | 50 A |
| Conexión eléctrica | Con ranuras box lugs (**), de lado Con ranuras box lugs (**), bloqueado en polo neutro |
| Tensión asignada de empleo | 120/240 V CA 120 V CA 48 V CC |
| Tipo de montaje | Unit mount (**) |
| Calibre AWG | AWG 14...AWG 2 aluminio / cobre |
| Altura | 102,87 mm |
| Ancho | 38,10 mm |
| Profundidad | 74,93 mm |
| Par de apriete | 5,08 N.m (AWG 14...AWG 2) |

Entorno

| | |
|-----------------------------|---|
| Certificaciones de Producto | Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]IEC |
|-----------------------------|---|

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 9,144 cm |
| Paquete 1 Ancho | 12,192 cm |
| Paquete 1 Longitud | 5,588 cm |
| Paquete 1 Peso | 362,874 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | CAR |
| Número de unidades en el paquete 2 | 24 |
| Paquete 2 Altura | 9,144 cm |
| Paquete 2 Ancho | 34,544 cm |
| Paquete 2 Longitud | 53,086 cm |
| Paquete 2 Peso | 8,777 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 3 | 1008 |
| Paquete 3 Altura | 101,6 cm |
| Paquete 3 Ancho | 101,6 cm |

| | |
|--------------------|------------|
| Paquete 3 Longitud | 121,92 cm |
| Paquete 3 Peso | 358,338 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH |  Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China |  Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS |  Sí |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Presencia de halógenos | Producto libre de halógenos |