

Principal

Gama de producto	Vijeo Designer
Tipo de Producto o Componente	Software de configuración
Formato	DVD-ROM
Tipo de licencia	Grupo (3 estaciones)
Compatibilidad del producto	SoMachine V4.1 o superior
Versión de software	V6.2
Operating system requirement	Windows 7 Professional 32/64 bit Windows 8.1 Windows 10 Professional 32/64 bit
Idioma de usuario	Alemán Inglés Francés Chino Italiano Español Portugués

Complementario

Equipo Suministrado	Software Vijeo Designer Documentación del usuario en formato electrónico Acrobat Reader Tutorial en formato flash
Norma de codificación de audio y video	JPEG
Protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP Fipio/Fipway Modbus Plus Modbus TCP maestro Simatic UniTE TCP / IP ELAU PacDrive Modbus RTU maestro Toyopuc PC3J MELSEC Allen Bradley Extensiones Modbus de 32 bits ROC Plus Sysmacway Ethernet / IP explícito Uni-Telway USB
Versión anterior del software	V6.1
Designación de software	Vijeo Designer
Función de software	8000 variables 34 alfabetos occidentales 2 alfabetos de Oriente Medio 9999 alarmas 4 alfabetos asiáticos Compartiendo hasta 300 variables
Rango de compatibilidad	Harmony GTO Harmony Smart box Harmony XBT GT Harmony STO & STU Harmony GTU Harmony P6 Harmony XBT GT Harmony XBT N Harmony Compact PC box Harmony XBT GK

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,700 cm
Paquete 1 Ancho	13,800 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 1 Peso	109,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,070 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------