



### Principal

Gama de producto	Vijeo Designer
Tipo de Producto o Componente	Software de configuración
Formato	DVD-ROM
Tipo de licencia	Único (1 estación)
Compatibilidad del producto	SoMachine V4.1 o superior
Versión de software	V6.2
Sistema operativo	Windows 7 Professional 32/64 bit Windows 8.1 Windows 10 Professional 32/64 bit
Idioma de usuario	Chino Italiano Inglés Alemán Portugués Francés Español

### Complementario

Equipo Suministrado	Acrobat Reader 1 cable USB Tutorial en formato flash Software Vijeo Designer Documentación del usuario en formato electrónico
Norma de codificación de audio y video	JPEG
Protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP UniTE TCP / IP Fipio/Fipway USB Modbus TCP maestro Modbus RTU maestro ELAU PacDrive MELSEC Simatic Extensiones Modbus de 32 bits ROC Plus Sysmacway Allen Bradley Uni-Telway Toyopuc PC3J Ethernet / IP explícito Modbus Plus
Versión anterior del software	V6.1
Designación de software	Vijeo Designer
Función de software	4 alfabetos asiáticos 2 alfabetos de Oriente Medio 9999 alarmas 8000 variables 34 alfabetos occidentales Compartiendo hasta 300 variables
Rango de compatibilidad	Harmony XBT GT Harmony STO & STU Harmony XBT GT Harmony Compact PC box Harmony GTU Harmony P6 Harmony XBT GK Harmony GTO Harmony Smart box Harmony XBT N

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,200 cm
Paquete 1 Ancho	14,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 1 Peso	308,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,000 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>