



Principal

Gama de producto	Vijeo Designer
Tipo de Producto o Componente	Software de configuración
Formato	DVD-ROM
Tipo de licencia	Único (1 estación)
Versión de software	V6.2
Operating system requirement	Windows 7 Professional 32/64 bit Windows 8.1 Windows 10 Professional 32/64 bit
Idioma de usuario	Alemán Italiano Inglés Español Chino Francés Portugués

Complementario

Equipo Suministrado	Software Vijeo Designer Acrobat Reader
Norma de codificación de audio y video	JPEG
Protocolo del puerto de comunicación	UniTE TCP / IP Ethernet / IP explícito Toyopuc PC3J USB Sysmacway Modbus TCP maestro Simatic Profibus DP ELAU PacDrive Extensiones Modbus de 32 bits Uni-Telway Modbus Plus Fipio/Fipway ROC Plus MELSEC Modbus RTU maestro Allen Bradley
Versión anterior del software	V6.1
Designación de software	Vijeo Designer
Función de software	34 alfabetos occidentales 9999 alarmas 8000 variables 4 alfabetos asiáticos Compartiendo hasta 300 variables 2 alfabetos de Oriente Medio
Rango de compatibilidad	Harmony XBT GT Harmony STO & STU Harmony XBT GK Harmony HMI GTO Harmony P6 Harmony XBT GT Harmony XBT N Harmony Smart box Harmony Compact PC box

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	13,400 cm
Paquete 1 Longitud	15,800 cm
Paquete 1 Peso	109,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,086 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------