

# Hoja de datos del producto

## Características

# VW3A4425

EMC input filter, Altivar, Lexium, 49A, 3 phases, 380-500V



### Principal

Gama de producto	Lexium 05 Altivar
Tipo de Producto o Componente	Filtro entrada EMC
Compatibilidad de Gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Compatibilidad del producto	ATV32, 380...500 V, 11...15 kW Variador de velocidad ATV320 a 11 kW, 380...500 V, trifásica Variador de velocidad ATV320 a 15 kW, 380...500 V, trifásica
Aplicación específica de producto	Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)
Ubicación de Montaje	Por debajo del variador de velocidad
Número de Fases de La Red	Trifásica

### Complementario

Maximum cable distance between devices	20 M conforme a EN 61800-3 Categoría C1 100 M conforme a EN 61800-3 Categoría C2 150 m conforme a EN 61800-3 Categoría C3
[In] Corriente Nominal	49 A
Pérdidas térmicas	27,4 W
Tensión de red nominal	380...500 V
Tolerancia	- 15...10 %
Peso del producto	4,75 kg
Compatibilidad de filtro emc	Tipo 025

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	38,000 cm
Paquete 1 Longitud	47,400 cm
Paquete 1 Peso	4,286 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	47,096 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

---

Normativa de RoHS China

 [Declaración RoHS China](#)

---

Información sobre exenciones de RoHS


 [Sí](#)

---

# Hoja de datos del producto VW3A4425

## Esquemas de dimensiones

### Filtros de entrada de CEM adicionales



Dimensiones en mm

a	b	c	G	H	Ø
245	395	60	205	375	5,5


Dimensiones en pulgadas

a	b	c	G	H	Ø
9.65	15.55	2.36	8.07	14.76	0.22

### Recomendaciones de montaje

---


#### Montaje del filtro detrás de la unidad



# Hoja de datos del producto VW3A4425

## Conexiones y esquema

### Esquema recomendado



- (1) Filtro
- (2) Unidad