

Principal

Gama de producto	Vijeo Designer
Tipo de Producto o Componente	Software de configuración
Formato	DVD-ROM
Tipo de licencia	Único (1 estación)
Compatibilidad del producto	SoMachine V4.1 o superior
Versión de software	V6.2
Operating system requirement	Windows 7 Professional 32/64 bit Windows 8.1 Windows 10 Professional 32/64 bit
Idioma de usuario	Francés Inglés Alemán Italiano Chino Español Portugués

Complementario

Equipo Suministrado	Acrobat Reader Tutorial en formato flash Documentación del usuario en formato electrónico Software Vijeo Designer
Norma de codificación de audio y video	JPEG
Protocolo del puerto de comunicación	MELSEC Modbus RTU maestro Modbus TCP maestro Sysmacway Ethernet / IP explícito Extensiones Modbus de 32 bits Profibus DP ELAU PacDrive ROC Plus Allen Bradley UniTE TCP / IP USB Simatic Toyopuc PC3J Uni-Telway Modbus Plus Fipio/Fipway
Versión anterior del software	V6.1
Designación de software	Vijeo Designer
Función de software	8000 variables 9999 alarmas 4 alfabetos asiáticos 2 alfabetos de Oriente Medio Compartiendo hasta 300 variables 34 alfabetos occidentales
Rango de compatibilidad	Harmony XBT GK Harmony XBT N Harmony Compact PC box Harmony XBT GT Harmony GTO Harmony STO & STU Harmony XBT GT Harmony Smart box Harmony GTU Harmony P6

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,400 cm
Paquete 1 Ancho	14,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 1 Peso	109,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,030 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------