Hoja de datos del producto
Características

VX5VPS1001
Proceso Altivar Atv900 Proceso Altivar Atv600 Máquina Atv340 Parte De Desgaste Ventilador Para Unidades De Velocidad Variable Ip21 Tamaño 1

Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Process 600/900
Tipo de accesorio/ componente	Kit de ventilador
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de refrigeración
Tipo de Producto o Componente	Ventilador

Complementario

Composición del kit	Ventilador Fijación de montaje Hoja de instrucciones
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 0,75 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 1,5 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 2,2 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 3 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 4 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 0,75 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 1,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 3 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 4 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 5,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 0,75 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 1,5 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 2,2 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 3 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 4 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 0,75 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 1,5 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 3 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 4 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 5,5 kW 380...480 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	246,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,434 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China