

# Hoja de datos del producto

## Características

# VX5VPS5001

Proceso Altivar Atv600 Máquina Altivar Atv340  
Proceso Altivar Atv900 Parte De Desgaste  
Ventilador Para Unidades De Velocidad  
Variable Ip21 Tamaño 5

### Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Process 600/900
Tipo de accesorio/ componente	Kit de ventilador
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de refrigeración
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Peso del producto	1,21 kg

### Complementario

Composición del kit	Ventilador Fijación de montaje Hoja de instrucciones
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 30 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 37 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 45 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 55 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 75 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared 90 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 30 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 37 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 45 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 55 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 75 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 90 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV340 45 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV340 55 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV340 75 kW 380...480 V

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,5 cm
Paquete 1 Ancho	30,5 cm
Paquete 1 Longitud	30,5 cm
Paquete 1 Peso	1,208 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	4,85 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
REACH libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------