

Hoja de datos del producto

Características

XBTZ980

Cable De Conexión Directa L = 2.5 M 1 Menaje Masculino Mini Din + 1 Male SubD25



Principal

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gama de producto | Harmony XBTGH |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorios de conexión |
| Tipo de accesorio/ componente | Cable de conexión |
| Designación partes sep./acc. | Cable de conexión directa |
| Destino de accesorio/ componente | Terminal XBT Pequeño panel de pantalla táctil |
| Longitud de cable | 2,5 m |

Complementario

| | |
|--------------------------------------|--|
| Compatibilidad del producto | XBTR411 XBTN410 XBTNU400 XBTN401 XBTR410 |
| Compatibilidad de Gama | Series Mitsubishi FX Harmony STO & STU Harmony HMI GTO |
| Conexión eléctrica | 1 conector macho mini DIN, 8 patillas 1 conector macho SUB-D 25 |
| Protocolo del puerto de comunicación | MELSEC |
| Interface física | RS422 RS232 |
| Peso del producto | 0,3 kg |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 3,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 19,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 18,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 165,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 35 |
| Paquete 2 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 6,27 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|-----------------------------|--|
| Reglamento REACH |  Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China |  Declaración RoHS China |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Información sobre exenciones de RoHS |  Sí |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|
