



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKE
Tipo de cabezal	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cuerpo asociado	ZCKJ9H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2 ZCKJ9H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJ1H7 ZCKJ11 ZCKJ9 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ2H29 ZCKJ11H29 ZCKJ1H29 ZCKJ2H7 ZCKJ11H7 ZCKJ21H7 ZCKJD39H29 ZCKJ1 ZCKJD31 ZCKJ21H29
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Posición mantenida sin palanca de funcionamiento quedarse quieto
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Accionamiento de interruptor	Desde la izquierda y la derecha
Apertura positiva	Con
Peso del producto	0,19 kg
Material del cabezal	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	10...120 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	10...120 °C
Características ambientales	Alta temperatura

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,100 cm
Paquete 1 Longitud	4,500 cm
Paquete 1 Peso	195,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	10,205 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas