



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKE
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cuerpo asociado	ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJ7H29 ZCKJD31 ZCKJD37H7 ZCKJD31H7 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4H7 ZCKJ6 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ9H29 ZCKJ41H7 ZCKJ2H7 ZCKJ41H29 ZCKJ4 ZCKJD39H7 ZCKJ4H29 ZCKJD31H29 ZCKJD35H29 ZCKJ5H7 ZCKJ41 ZCKJD35H7 ZCKJ5 ZCKJD37H29 ZCKJ7 ZCKJD39H29 ZCKJD35 ZCKJ8 ZCKJD37 ZCKJ21H29 ZCKJ7H7 ZCKJ21H7 ZCKJ21 ZCKJD39 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ11
Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operario	Émbolo de bomba rodillo retorno de resorte Metal (reforzado)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Peso del producto	0,155 kg
Material del cabezal	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Baja temperatura

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,200 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	4,700 cm
Paquete 1 Peso	160,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,112 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas