





Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCE
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKT XCMD XCKP XCKD

Cuerpo asociado	ZCT25N12 ZCMD21L08U78 ZCD27 ZCMD21L2 ZCD28 ZCT27G11 ZCD35 ZCT28N12 ZCMD61C12 ZCT21N12 ZCP37 ZCP21M12 ZCP27 ZCT21P16 ZCT28P16 ZCMD69C12 ZCMD21L1 ZCMD29L5 ZCD21 ZCP28 ZCMD21M12 ZCMD25L5 ZCMD21L08R12 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT27P16 ZCD29M12 ZCMD81L1 ZCMD37L2 ZCD37 ZCMD21L5 ZCD29 ZCP25 ZCMD39L5 ZCD39 ZCMD61M12 ZCMD29L2 ZCT26G11 ZCT28G11 ZCP35 ZCMD25L2 ZCMD81L5 ZCMD29C12 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCP21 ZCT25G11 ZCT26N12 ZCMD25L1 ZCP26 ZCP31 ZCP29 ZCP29M12 ZCT26P16 ZCD21M12 ZCP39 ZCD25 ZCMD37L5 ZCT25P16 ZCMD21C12 ZCMD81L2 ZCMD29L1 ZCD31 ZCT21G11 ZCT27N12 ZCMD39L1 ZCMD41L2 ZCD26
Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operario	Émbolo de bomba final retorno de resorte Metal (con protección de nitrilo)
Tipo de aproximación	Enfoque vertical, 1 dirección

Complementario

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	2,0 cm
Paquete 1 Peso	14,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3 cm
Paquete 2 Ancho	13 cm
Paquete 2 Longitud	18 cm
Paquete 2 Peso	140 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	1,814 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------