



Principal	
Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKS XCKM XCKL

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Cuerpo asociado	ZCKS5H29 ZCKMD31H7 ZCKLD35H8 ZCKMD39H7 ZCKMD36 ZCKS9H29 ZCKS1H29 ZCKL6H8 ZCKS5 ZCKS1 ZCKLD36 ZCKL5H8 ZCKS6H29 ZCKM5H7 ZCKSD35 ZCKLD32 ZCKM9 ZCKMD38 ZCKM7H29 ZCKS6 ZCKS7H29 ZCKM1H7 ZCKS9 ZCKS2H29 ZCKM8H29 ZCKLD38 ZCKLD39H8 ZCKMD39H29 ZCKSD35H29 ZCKM6H29 ZCKMD32 ZCKLD40 ZCKSD39 ZCKMD31H29 ZCKM10 ZCKLD37H8 ZCKL6 ZCKM1H29 ZCKM7 ZCKS2 ZCKSD39H29 ZCKS8 ZCKL7 ZCKMD35H7 ZCKSD31H29 ZCKS7 ZCKSD31 ZCKM6H7 ZCKM6 ZCKMD40 ZCKM9H30 ZCKMD35H29 ZCKL1H8 ZCKL8 ZCKM7H7 ZCKL9 ZCKM8H7 ZCKL7H8 ZCKL2 ZCKSD37 ZCKL8H8 ZCKLD31H8 ZCKSD37H29 ZCKM5H29 ZCKM2 ZCKS8H29 ZCKMD37H29 ZCKMD37H7 ZCKM8
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca de varilla retorno de resorte fibra de vidrio (barra redonda 6 mm, L = 200 mm)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin
Material del cabezal	Plástico

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,400 cm
Paquete 1 Ancho	6,800 cm
Paquete 1 Longitud	22,100 cm
Paquete 1 Peso	106,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,359 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------