



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Produktbestimmung	TAE-Telefonanschluss
Farbton	Schwarz (RAL 9005)

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK03
Breite	55,5 mm
Höhe	55,5 mm
Tiefe	16 mm
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	5,700 cm
VPE 1 Länge	5,700 cm
VPE 1 Gewicht	10,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,100 cm
VPE 2 Breite	7,700 cm
VPE 2 Länge	8,400 cm
VPE 2 Gewicht	62,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	150
VPE 3 Höhe	19,800 cm
VPE 3 Breite	30,700 cm
VPE 3 Länge	40,800 cm
VPE 3 Gewicht	2,310 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content	95