

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# 33660

Изключвателна бобина MX, ComPacT  
NS630b/NS3200, фиксиран, 48/60VDC,  
48VAC, резервна част



### Заглавна страница

Обхват	ComPacT
Гама на продукта	ComPacT NS630b...1600 ново поколение ComPacT NS1600b...3200 ново поколение
Съкратено наименование на устройството	MX
Тип продукт или компонент	Изключвателна бобина
Приложение на устройството	Контрол
Тип освобождаване на напрежението	Отваряща бобина Мигновена изключвателна бобина
Тип управление	Стандартно
[Uc] Контролно напрежение	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Circuit breaker mounting mode	Фиксиран
Съвместимост на гамата	ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200

### Допълнителни устройства

Operating threshold	0.7...1.1 x Un отваряне
Време за реакция/отговор	50 ms +/- 10 % за Компактен NS630b...1600 50 ms +/- 10 % за Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % за MasterPact NT 70 ms +/- 10 % за MasterPact NW
Захранваща мощност	4,5 VA
Допълнителни устройства и аксесоари	Резервна част за MasterPact NT Резервна част за MasterPact NW Резервна част за ComPacT NS630b...1600 ново поколение Резервна част за ComPacT NS1600b...3200 ново поколение

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	149,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	13,0 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	1,54 kg
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,64 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------