

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

33663

Изключвателна бобина MX, ComPacT NS630b/NS3200, фиксиран, 277VAC, резервна част



Заглавна страница

Обхват	ComPacT
Гама на продукта	ComPacT NS630b...1600 ново поколение ComPacT NS1600b...3200 ново поколение
Съкратено наименование на устройството	MX
Тип продукт или компонент	Изключвателна бобина
Приложение на устройството	Контрол
Тип освобождаване на напрежението	Отваряща бобина Мигновена изключвателна бобина
Тип управление	Стандартно
[Uc] Контролно напрежение	277 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Фиксиран
Съвместимост на гамата	ComPacT Compact NS630b...1600 ComPacT Compact NS1600b...3200

Допълнителни устройства

Operating threshold	0.7...1.1 x Un отваряне
Време за реакция/отговор	50 ms +/- 10 % за Компактен NS630b...1600 50 ms +/- 10 % за Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % за MasterPact NT 70 ms +/- 10 % за MasterPact NW
Захранваща мощност	4,5 VA
Допълнителни устройства и аксесоари	Резервна част за MasterPact NT Резервна част за MasterPact NW Резервна част за ComPacT NS630b...1600 ново поколение Резервна част за ComPacT NS1600b...3200 ново поколение

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	152 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	1,574 kg
Unit Type of Package 3	BB1

Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	9 cm
Package 3 Width	13 cm
Package 3 Length	18,5 cm
Package 3 Weight	1,574 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------