

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

33680

MN Модул за забавяне, MasterPact NT/NW, ComPact NS, регулируемо времезакъснение 0.5s до 3s, 48/60VDC, 48/60VAC 50/60Hz, резервна част



Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	MN Устройство за забавяне
Тип продукт или компонент	Реле за времезакъснение
Приложение на устройството	Контрол
Съвместимост на гамата	Masterpact MasterPact NT Masterpact MasterPact NW ComPact Compact NSX ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact Multistandard ComPact ComPact NSXm ComPact ComPact NSX DC Masterpact MasterPact NW UL 489 Masterpact MasterPact NT UL 489 Masterpact MasterPact NW DC
Тип освобождаване на напрежението	Минималнонапрежена бобина
[Uc] Контролно напрежение	48...60 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC

Допълнителни устройства

Продължителност на импулс	200 ms
Обхват на времево забавяне	0.5...3 s
Праг на изключващо напрежение	0,35...0,7 Un отворен 0.85 Un Затворен
Захранваща мощност	4,5 VA
Пускова мощност на захранването	200 VA
Тип монтаж	Външен монтаж
Време за реакция/отговор	0.5 s 1 s 1.5 s 3 s
Допълнителни устройства и аксесоари	Резервна част за Компактен NS630b...1600 Резервна част за Compact NS1600b...3200

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,4 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	214,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,339 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------