

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# A9A26477

## Напрежение на отваряне - iMX - със Защита - 48 VAC



### Основни

Range of product	Acti 9
Тип продукт или компонент	Изключвател
Съкратено наименование на устройството	iMX
[Uc] Контролно напрежение	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9 мм стъпка	2

### Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iSW-NA Acti 9 Acti9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (версия за Китай) Acti 9 Acti9 iC60 миниатюрен прекъсвач с двойни клеми Acti 9 Acti9 iC40
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Долен: Да
Широчина	18 mm
Цвят	Бяло
Свързване - клеморед	Захващащи клеми - 2 2,5 mm <sup>2</sup> - гъвкав с накрайник на кабела Захващащи клеми - 1 6 mm <sup>2</sup> - твърд Захващащи клеми - 2 2,5 mm <sup>2</sup> - твърд Захващащи клеми - 1 4 mm <sup>2</sup> - гъвкав
Затягащ момент	1 N.m
Код за съвместимост	IMX

### Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	76 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	661 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,458 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	Yes
----------	-----