

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# A9A26500

## Напрежение на отваряне iMSU - регулируем праг



### Основни

Range of product	Acti 9
Тип продукт или компонент	Напреженов изключвател
Съкратено наименование на устройството	iMSU
[Uc] Контролно напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Праг на изключващо напрежение	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0.25...0.75 s 400 V 0.07...0.2 s
9 мм стъпка	2

### Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iSW-NA Acti 9 Acti9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (версия за Китай) Acti 9 Acti9 iC60 миниатюрен прекъсвач с двойни клеми Acti 9 Acti9 iC40
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Долен: Да
Височина	82,5 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	68 mm
Цвят	Бяло
Свързване - клеморед	Захващащи клеми - 1 0,5...4 mm <sup>2</sup> - гъвкав Захващащи клеми 1...6 mm <sup>2</sup> - твърд
Захват на проводника	10 mm
Затягащ момент	1 N.m
Код за съвместимост	IMSU

### Околна среда

Стандарти	EN 50550
Етикети за качество	CE
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,900 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	80,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,700 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	747,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,694 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	Yes
----------	-----