

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ERN6400162

ротативен димер девиатор RL, 40-600VA, стомана

Заглавна страница

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип товар	230 V AC халогенна лампа: 40...600 W 230 V AC лампа с нажежаема жичка: 40...600 W Халогенна лампа НН с феромагнетен трансформатор: 40...600 W
Цветови нюанс	Стомана
Тип опаковка	Кутия

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Контролен димер	Ротативен пуш тип
Приложение на димер	Индуктивен товар Омичен товар
Тип защита	Предпазител
Номинал на свързания предпазител	6,3 А
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Покритие	Боядисан
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): копче
Свързване - клеморед	Клеморед
Брой кабели	2 кабел/и2,5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд
Дължина на оголване на проводника	8 mm
Проводим материал	Copper
Начин на монтаж	Щипки53...78 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	50 mm
Дълбочина на проектиране	21 mm
Нето тегло на продукта	0,099 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	SEMKO[RETURN]UKR[RETURN]TSE[RETURN]NEMKO[RETURN]GOST[RETURN]RET
Етикети за качество	CE NF
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	12,6 cm
Package 1 Weight	102 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2831 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1536
Package 3 Height	128 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	181,18 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.