

Техническа спецификация за продукт Характеристики

A9A26946

Напрежение на отваряне - iMX+OF - със
Защита - 220..415 VAC



Основни

Range of product	Acti 9
Тип продукт или компонент	Изключвател с контакт OC
Съкратено наименование на устройството	iMX+OF
Композиция на сигнални контакти	1 C/O
[In] номинален ток	AC-12 3 A при 415 V, AC 50 Hz AC-12 6 A при 100 V, AC 50 Hz AC-12 6 A при 230 V, AC 50 Hz DC-12 1 A при 110 V, DC DC-12 1 A при 130 V, DC
[Uc] Контролно напрежение	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9 мм стъпка	2

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iSW-NA Acti 9 Acti9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (версия за Китай) Acti 9 Acti9 iC60 миниатюрен прекъсвач с двойни клеми Acti 9 Acti9 iC40
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Горен: Да
Широчина	18 mm
Цвят	Бяло
Свързване - клеморед	Захващащи клеми - 2 2,5 mm ² - гъвкав с накрайник на кабела Захващащи клеми - 1 6 mm ² - твърд Захващащи клеми - 2 2,5 mm ² - твърд Захващащи клеми - 1 4 mm ² - гъвкав
Затягащ момент	1 N.m
Код за съвместимост	IMX+OF

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,100 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	77,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,800 cm
Package 2 Width	10,200 cm
Package 2 Length	27,200 cm
Package 2 Weight	682,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,706 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	Yes
----------	-----