


# Техническа спецификация за продукт Характеристики

# LVS08861 "PrismaSeT G BLANKING ПАНЕЛ/SUPPORT 200x112 IP55"



## Основни

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Обхват                              | PrismaSeT  |
| Гама на продукта                    | PrismaSeT G  |
| Тип продукт или компонент           | Монтиращи плочи  |
| Допълнителни устройства и аксесоари | Аксесоар за монтаж   |
| Съвместимост на гамата              | PrismaSeT PrismaSeT G Табло                                      |
| Installation description            | Floor-standing enclosure 600 mm<br>Wall-mounted enclosure 600 mm |
| Описание на монтажната плоча        | Плътна   |
| Стандарти                           | IEC 61439-2  |
| Продуктови сертификати              | ASTA   |

## Допълнителни устройства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Материал               | Пластмаса  |
| Цвят                   | Черен  |
| Широчина               | 210 mm   |
| Височина               | 150 mm   |
| Дълбочина              | 17 mm  |
| Нето тегло на продукта | 0,2 kg   |
| Functional unit        | 600 mm PrismaSeT G floor-standing enclosure<br>600 mm PrismaSeT G wall-mounted enclosure |

## Опаковъчни единици

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 1,5 cm   |
| Package 1 Width              | 15,0 cm  |
| Package 1 Length             | 21,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 200,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 2,233 kg |

## Устойчивост на офертата

|   |   |
|---|---|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium   |
| Регламенти на REACh                                     | <a href="#">Декларация На REACh</a>   |
| REACh не е включен в SVHC                               | Да  |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a> |
| Без токсични тежки метали                               | Да  |
| Без живак   | Да  |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>  |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>  |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>  |
| Профил на циркулярност                                  | Няма нужда от специфични операции по рециклиране  |