

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ABL8BPK24A03 Батерия 3.2 АН

Заглавна страница

Гама на продукта	Phaseo
Тип продукт или компонент	Модул за батерия
Входно напрежение	24 V DC
Изходно напрежение	24 V DC
Максимален изходен ток	32 A
Капацитет на батерия	3,2 Ah
Holding time	< 20 h при 0.16 A, 20 C > 5 min при 8.4 A, 20 C

Допълнителни устройства

Граници на входното напрежение	21...29 V
Време за зареждане	72 h
Ток на товара	0,3 A
Тип защита на изхода	Against overload and short-circuits, технология за защита: 1 x 20 A automotive type fuse
Свързване - клеморед	За входно свързване: Винтов тип клеми, капацитет на свързване: 2 x 0.5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 За изходно свързване: Винтов тип клеми, капацитет на свързване: 2 x 0.5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8
Self-discharge rate	9 %, 3 months 3 %, 1 month 15 %, 6 months
Начин на монтаж	C 2 винта 5 mm на horizontal panel Хоризонтал C 4 винта 5 mm на вертикален панел вертикална By clips (with mounting kit) на 35 mm симетрични DIN шина Хоризонтал By clips (with mounting kit) на 35 mm симетрични DIN шина вертикална
Свързване на изхода	Parallel
Допустима работна надморска височина	2000 m
Експлоатационен живот в часове	11000 H при 40 C 15000 H при 35 C 22000 H при 30 C 31000 H при 25 C 44000 H при 20 C 5000 H при 50 C 7300 h при 45 C
Маркировка	CE
Нето тегло на продукта	3,5 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CTP[RETURN]UL
Температура на околния въздух при работа	0...40 C
Температура на околната среда за съхранение	-20...50 C
IP степен на защита	IP10 в съответствие с IEC 60529
Категория на защита	Клас 3 в съответствие с VDE 0106-1
Устойчивост на вибрации	2 gn e= 11,9...150 Hz) съответстващ на #N/A 3.5 mm e= 3...11,9 Hz) съответстващ на #N/A

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	16,600 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	3,658 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	111,308 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------