

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

ERN4400171

Компютърна розетка 2xRJ45 cat5e UTP, антрацит

Заглавна страница

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Комуникация
Тип екраниране на кабела	UTP
Тип комуникационна розетка	RJ45
Тип опаковка	Flow-pack
Цветови нюанс	Антрацит
Цветови нюанс	Антрацит

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	2
Категория на комуникационна мрежа	5e
Свързване - клеморед	IDC
Брой кабели	2 кабел/и
Твърдост на кабела	Твърд
Покритие	Боядисан
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел
Проводим материал	Соррег
Начин на монтаж	Щипки51...80 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	38 mm
Дълбочина на проектиране	9 mm
Нето тегло на продукта	0,058 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm

Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	687,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,769 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.