

Техническа спецификация за продукт Характеристики

KBB40ABD4TW Захранване 40A дясно с упр.



Заглавна страница

Гама на продукта	Canalis
Съкратено наименование на устройството	KBB
Съвместимост на продуктите	Canalis KBB busbar trunking 40 A
Тип оферта	Advanced
Тип продукт или компонент	Feed unit
Conductors material	Алуминий
Номинален работен ток	40 A
[Ue] номинално работно напрежение	230...400 V
Брой мрежи	1
Busbar trunking polarity	3L + N + PE L + N + PE
Тип защита	Без защита
Тип управление	Комуникация
Цвят	Бяло (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Предоставено оборудване	End cover
Място на монтаж	Дясно
Тип монтаж	С щипки
Монтажна подпора	Шинопровод
Свързване - клеморед	Клемен блок - Pg 21 - screw clamp connector за 10 mm ²
Широчина	244 mm
Дълбочина	75,5 mm
Височина	75,5 mm
Нето тегло на продукта	500 g
Стандарти	IEC 61439-6

Околна среда






IP степен на защита	IP55 в съответствие с IEC 60529
---------------------	---------------------------------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Package 1 Weight	510,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	20,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,4 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	 Декларация На REACh
REACh free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------