

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LVS04203 "PrismaSeT Linergy AUXILIARY BUS DUCT L1755 4P"



Заглавна страница

Обхват	Linergy
Гама на продукта	Linergy
Тип продукт или компонент	#N/A
Наименование на продукта	Linergy TA
Съвместимост на гамата	PrismaSeT PrismaSeT P Табло
IP степен на защита	IP20
Брой излази	166 с Faston connectors
Предоставено оборудване	1 странична скоба 2 скоби 4 месингови проводника с точка на изключване Изоляционен канал
Количество в комплект	Комплект от 1 бр.

Допълнителни устройства

Брой полюси	4P
Номинално напрежение	230 V
Начин на инсталация	Вертикален страничен
Installation description	Cubicle duct - ширина 300 mm
[Ue] Номинално изолационно напрежение	660 V
Номинален работен ток	32 A
Дължина	1755 mm
Височина	85 mm
Широчина	50 mm
Нето тегло на продукта	1,62 kg
Цвят	Светло сив (RAL 7035)

Околна среда






Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Продуктови сертификати	ASTA

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	179,0 cm
Package 1 Weight	1,751 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	54,0 cm
Package 2 Width	180,0 cm

Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	151,0 kg

Устойчивост на офертата

Състояние на green premium	Продукт Green Premium
REACH Регламент	 Декларация На REACH
REACH без SVHC	Yes
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Токсичен дебел без тежки метали	Yes
Без живак	Yes
Информация за освобождаване от RoHS	 Yes
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.