

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

NSYPLAZT1054G

Табло за стоящ монтаж PLAZT с основа +козирка 1000x500x420 IP44



Заглавна страница

Обхват	Thalassa
Наименование на продукта	Thalassa PLA
Enclosure type	Многофункционален
Тип продукт или компонент	Подходящо табло
Version	PLAZT
Nominal height	1000 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	420 mm
Монтаж на таблото	Стоящ монтаж на пода
Състав на устройството	1 top part 1 bottom part 2 side part 1 заден панел 1 Врата 1 козирка 1 plinth

Допълнителни устройства

Вид основа	Open top and bottom part assembled with side parts
Тип врата	Плътна преден
Брой врати	1врата(и)
Страна на отваряне на вратата	Ревърсивен (180 °)
Тип заключване	4 точково заключване, дръжка с 5 мм двойна вложка
Достъп за работа	Преден Дъно Горен Заден
Сменяеми части	Врата С панти Заден панел чрез фиксиращ елемент Сапору чрез фиксиращ елемент
Материал	Polyester reinforced with fibreglass
Цвят	Сив (RAL 7035)
Стандарти	IEC 62208
Продуктови сертификати	Veritas
Клас на електроизолация	Клас II

Околна среда

Степен на защита IP	IP44 в съответствие с IEC 60529 (with plinth type open bottom part and ventilated canopy)
Степен на защита IK	IK10 в съответствие с IEC 62262 (Плътна врата)
Огнеупорно	960 C в съответствие с IEC 62208
Температура на околната среда за съхранение	-35...90 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	47,000 cm
Package 1 Width	54,000 cm
Package 1 Length	111,000 cm
Package 1 Weight	28,400 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	126,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	127,400 kg

Устойчивост на офертата

Състояние на green premium	Продукт Green Premium
REACH Регламент	Декларация На REACH
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Yes
Информация за освобождаване от RoHS	Yes
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране