



Основни

Range name	Sedna Design & Elements
Обхват	Sedna
Function	Комуникационна розетка
Приложение на устройството	Комуникация
Delivery form	Mechanism with fixing frame and cover plate
Connector shielding type	STP
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради
Цветови нюанс	Wood birch
Цветови нюанс	Wood birch

Допълнителни устройства

Брой контактни излази	1
Wire structure	Твърд
Kind of terminals	IDC
Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 контакт/иКат.6 250 MHz
Покритие	Матиран
Посока на монтаж	Прав
Installation	Вграден
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...80 mm Винтове
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Повърхностна обработка	Decorative coating
Дълбочина	35 mm
Depth of visual part	13 mm
Целеви канал	Професионален

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	81,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	937,000 g

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,104 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.