

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

XVGB1MA

Easy Harmony XVG, Сигнална лампа за машини, Ø60, червена, постоянна светлина, къса алуминиева тръба за монтаж и сгъваема скоба, IP40, 24 V AC/DC



Заглавна страница

Гама на продукта	Easy Harmony XVG
Тип продукт или компонент	Цялостна предварително окабелена монолитна осветител
Тип на маяк или индикаторна банка	1 illuminated unit
Материал	PC (UL94 V-2): глобус
Диаметър на монтаж	60 mm
Наименование на компонента	XVG
Монтиране на устройство	#N/A
Източник на светлина	LED Стабилно
Светъл цвят на блока	Червен
Вид база данни	Основа без зумер

Допълнителни устройства

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Сечение на кабела	0,33 mm ²
Тип дискретен изход	PNP и NPN
[U _{imp}] Устойчивост на импулсно напрежение	0,5 kV
Консумация на ток	41 mA
Консумация на енергия в W	1,1 W
Нето тегло на продукта	0,27 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CE[RETURN]EAC
Температура на околната среда за съхранение	-35...70 C
Температура на околния въздух при работа	-10...50 C
Защита от токов удар	Клас II
IP степен на защита	IP40

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	41,500 cm
Package 1 Weight	430,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm

Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	4,090 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	24,360 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------