



Основни

Гама на продукта	Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Wood birch
Kind of terminals	Винтова клема

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Тип димер	Въртящ се димер
Контролен димер	Ротативен пуш тип
Тип товар	Халогенна лампа: 5...150 W LV халогенни лампи: 5...150 VA Лампа с нажежаема жичка: 5...200 W LED лампа: 5...100 W LV халогенни лампи: 14...150 VA LED лампа: 7...100 VA LED лампа: 5...100 VA LED лампа: 7...20 VA LED лампа: 5...20 VA
Rated voltage	230 V AC 12 V AC
Тип защита	Защита от прегряване Автоматична защита от пренапрежение Защита от късо съединение
Цветови нюанс	Wood birch
Материал	Поликарбонат
Покритие	Матиран
Тип управление	Локален контрол Дистанционно управление
Wire structure	Твърд Твърд Здраво залепен
Начин на монтаж	Чрез винтове
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	55 mm
Depth of visual part	27 mm
Нето тегло на продукта	0,093 kg
Пазарен сегмент	Малки сгради Жилищни сгради

Околна среда

Стандарти	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Conformity mark	CE EAC
Продуктови сертификати	CE[RETURN]EAC
IP степен на защита	IP20
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Температура на околната среда за съхранени	-10...50 °C
Директиви	2014/35/EC - директива за ниско напрежение 2014/30/EU - електромагнитна съвместимост

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	157,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,136 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	80,352 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	 Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.