

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ZCMD29L2 Краен изключвател



Заглавна страница

Гама на продукта	Telemecanique Limit switches XC Standard
Име на серия	Стандартен формат
Тип продукт или компонент	Limit switch body
Съкратено наименование на устройството	ZCMD
Дизайн	Миниатюрен
Вид основа	Фиксиран
Associated head	ZCE13 ZCE01 ZCE21 ZCE29 ZCE02 ZCE06 ZCE09 ZCE62 ZCE10 ZCE11 ZCE24 ZCE63 ZCE07 ZCE08 ZCE66 ZCEF0 ZCE28 ZCE65 ZCE64 ZCEF2 ZCEG1 ZCE27 ZCE14 ZCE67
Материал за основата	Zamak
Брой полюси	2
Тип и състав на контактите	2 NC
Рсбота на контакта	Действие за прилепване

Допълнителни устройства

Съвместимост на продуктите	XCMD
Електрическо свързване	Removable cable
Дължина на кабела	2 m
Състав на кабела	5 x 0.75 mm ²
Материал на изолацията	PvR
Изолация на контакта	Zb
Материал на контактите	Контакти със сребърно покритие
Вкл при положителен сигнал	C
Минимална задвижваща скорост	0,01 m/min
[Ue] Изолационно напрежение	300 V 3) в съответствие с UL 508 400 V 3) в съответствие с IEC 60947-5-1 300 V 3) в съответствие с CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 mOhm в съответствие с IEC 60255-7 категория 3

[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 KVв съответствие с IEC 60664 4 kVв съответствие с IEC 60947-1
Защита от късо съединение	6 A Карта предпазител gG
Електрическа устойчивост	5000000 Cycles, DC-13 24 V, 3 W 60 сус/мн 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycles, DC-13 48 V, 2 W 60 сус/мн 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W 60 сус/мн 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
Широчина	30 mm
Височина	50 mm
Дълбочина	16 mm
Нето тегло на продукта	0,065 kg

Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C
---	------------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	236,0 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	320
Package 2 Height	60,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	320,0 cm
Package 2 Weight	78,08 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	10,148 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------