

## Техническа спецификация за продукт Характеристики

# CCT56P001

## Детектор за движение Argus Standart 360° за окачен таван (скрит м-ж)



### Основни

Гама на продукта	ARGUS standard movement detector
Обхват	ARGUS
Тип продукт или компонент	Детектор за движение
Тип товар	Лампа с нажежаема жичка: 1000 W, AC Халогенна лампа: 1000 W, AC Халогенна лампа за ниско напрежение: #N/A Халогенна лампа ниско напрежение с ел. трансформатор: #N/A Флуоресцентна тръба: #N/A, AC Компактна флуоресцентна лампа: 3 x 23 W, AC Капацитивен: : 6 A, 21 µF, AC Капацитивен: : 10 A, 14 µF, AC
Цветови нюанс	Бяло
Тип опаковка	Картонена кутия

### Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	220...240 V
Честота на мрежата	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	220...240 V
Изходен ток	10 A
Вид настройки	Регулируема светлочувствителност Настройка на времето
Времетраеност	5 s...10 минути
Регулиране на светлината	5...2000 lux
Хоризонтален ъгъл на откриване	0...360 °
Detection range	Радиус: 3,9 m
Материал	ABS + PC матиран
Монтиране на устройство	Таван
Монтажна височина	3 m

### Околна среда

Условия на употреба	Indoor use only
IP степен на защита	IP20

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	13,100 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	281,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	14,400 cm

Package 2 Width	27,000 cm
Package 2 Length	38,900 cm
Package 2 Weight	3,658 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,671 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------