

Техническа спецификация за продукт Характеристики

CCT56P004

Детектор за движение Argus Standart 120,° IP 55



Основни

Гама на продукта	ARGUS standard movement detector
Обхват	ARGUS
Тип продукт или компонент	Детектор за движение
Тип товар	Лампа с нажежаема жичка: 1000 W, AC Халогенна лампа за ниско напрежение: #N/A Халогенна лампа ниско напрежение с ел. трансформатор: #N/A Флуоресцентна тръба: #N/A, AC Компактна флуоресцентна лампа: 3 x 23 W, AC Капацитивен: : 6 A, 21 µF, AC Капацитивен: : 10 A, 14 µF, AC Халогенна лампа: 900 W, AC
Цветови нюанс	Бяло
Тип опаковка	Картонена кутия

Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	220...240 V
Честота на мрежата	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	220...240 V
Изходен ток	10 A
Вид настройки	Регулируема светлочувствителност Настройка на времето
Времетраеност	3 s...30 min
Регулиране на светлината	5...2000 lux
Хоризонтален ъгъл на откриване	0...120 °
Detection range	Отпред: 12 m
Материал	PC (поликарбонат) матиран
Монтиране на устройство	Повърхност
Монтажна височина	2,5 m

Околна среда

IP степен на защита	IP55
Температура на околния въздух при работа	-15...40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	17,2 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Package 1 Weight	343 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	13,294 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	105 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	171,528 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------