



Основни

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	Термостат
Приложение на устройството	Етаж
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Бяло

Допълнителни устройства

Тип технология	Електронен
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +/- 10 % при 50/60 Hz
Ток на прекъсване на товара	Индуктивен: 5 A Резистивен: 8 A
Тип защита	Термичка защита срещу претоварване
Брой модули	2 модула
Капацитет на крайници	<= 2 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и <= 2 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и
Тип и състав на контактите	1 C/O
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Статус LED	1 двуцветен LED (червен/син) приложение за отопление или климатизация 1 LED (зелен) наличие на напрежение
Маркировка	L+N
Програмируема температура	HE
Обхват за настройка на температурата	5...30 C
Точност на измерване	0.5 °C
Начин на монтаж	C щипки
Минимална височина на монтаж	1,5 m
Дълбочина	45 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	33 mm
Нето тегло на продукта	0,083 kg





Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Температура на околния въздух при работа	5...30 C
Температура на околната среда за съхранение	-20...60 C
Екологични характеристики	Бензин Течност за почистване на стъкла Масло Устойчив на UV Ацетон Течен сапун Белина Алкохол
Стандарти	EMC директива EN 60730-2-9 LV директива

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	9,800 cm
Package 1 Length	10,800 cm
Package 1 Weight	101,900 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,801 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------