



Основни

Range name	Sedna Design & Elements
Обхват	Sedna
Function	Контактен излаз
Монтиране на устройство	Вграден
Delivery form	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Тип опаковка	Flow-pack
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартно отклонение на изхода	Европейски
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Брой контактни излази	1
Номинален ток	16 A
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Количество в комплект	1 елемент

Допълнителни устройства

Захват на проводника	13 mm
Тип на мрежата	AC
Материал	PC (поликарбонат)
Повърхностна обработка	Боядисан
Широчина	73 mm
Дълбочина	41 mm
IK степен на защита	IK02
Нето тегло на продукта	0,069 kg
Depth of visual part	29 mm
Начин на монтаж	Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...69 mm
Височина	73 mm
Покритие	Матиран
Wire structure	Твърд или гъвкав Неподвижен
Terminal capacity	2 кабел/и1,5...2,5 mm ²
Kind of terminals	Винтови клеми
Ниво на мощност	3680 W

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Продуктови сертификати	EAC[RETURN]NF
Conformity mark	CE
Стандарти	IEC 60884-1

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	71,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	798,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,220 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране