



Основни

Обхват	Sedna
Тип продукт или компонент	Бутон
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Push-button
Брой капази	0
Превключвателни възможности	1-посочен
Номинален ток	10 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50 Hz
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)

Допълнителни устройства

Тип технология	Електромеханичен
Монтиране на устройство	Вграден
Задвижващо устройство	Пуш бутон
Покритие	Матиран
Маркировка	Символ звънец
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирен
Kind of terminals	Безвинтови клеми
Повърхностна обработка	Боядисан
Ниво на мощност	2300 W
Сечение на кабел	1,5...2,5 mm ²
Wire structure	Твърд Неподвижен Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
IK степен на защита	IK02
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 46...60 mm Винтове, диапазон на захващане на крачетата:
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	37 mm
Depth of visual part	24 mm
Нето тегло на продукта	0,058 kg
Целеви канал	Професионален Do it yourself

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Conformity mark	CE
Продуктови сертификати	EAC
Стандарти	IEC 60669-1

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	58,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	665,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,624 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране