


Техническа спецификация за продукт Характеристики

S520762

Единична кутия за открит монтаж, бяла



Основни

Гама на продукта	Odace
Име	Styl
Тип продукт или компонент	Монтажна кутия
Тип опаковка	Покритие боя

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Брой модули	Единична
Кабелен вход	4 knock-outs
Начин на монтаж	Чрез винтове
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Височина	85 mm
Широчина	85 mm
Дълбочина на проектиране	37 mm
Дълбочина	40 mm
Нето тегло на продукта	0,063 kg

Околна среда

Стандарти	2006/95/EEC EN 60670-1
Продуктови сертификати	LCIE: NF 603415B[RETURN]NF
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D
Екологични характеристики	Бензин Течен сапун Устойчив на UV Масло Белина Течност за почистване на стъкла Алкохол Ацетон

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,700 cm
Package 1 Length	8,700 cm
Package 1 Weight	68,000 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	12,200 cm
Package 2 Width	18,700 cm
Package 2 Length	13,000 cm
Package 2 Weight	339,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,859 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------