

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ERN100221

Еднополюсен ключ 10AX, IP44, безвинтов монтаж, бял



Основни

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Брой капаци	1
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Цветови нюанс	Бяло
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 AX при 250 V AC
Брой кабели	2 кабел/и2,5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Здраво залепен
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Гланциран
Проводим материал	Copper
Начин на монтаж	Винтове или щипки51...70 mm
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Широчина	83 mm
Височина	83 mm
Дълбочина	43,0 mm
Дълбочина на проектиране	15 mm
Нето тегло на продукта	0,0846 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови сертификати	TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF
Етикети за качество	CE UKR
IP степен на защита	IP44
Температура на околния въздух при работа	-5...40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm

Package 1 Weight	86,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	1,012 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	12,651 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------