

# Planilha de Produto

## Características

# 9001KS11FBH13

Chave seletora Ø30mm metálica, manopla longa, 2 posições fixas, NA+NF



### Principal

Linha de produto	Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente	Computador
Nome abreviado do dispositivo	K
Tipo de acionamento	Posições fixas
Característica do acionamento	Preto Manopla longa

### Complementar

Material do aro	Metal
Diâmetro de montagem	30 mm
Informações de posição do acionamento	2 posições
Tipo e composição dos contatos	1 F/A
Conexões - terminais	Conexões por parafuso, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme IEC 60947-1
Compatibilidade do produto	9001KA1 , montado lado 2
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Cor da pastilha ou da lente	Preto
Característica do acionamento	Manopla longa
Tipo de acionamento	Posições fixas
Tamanho	30 mm
Perfil de came	5

### Meio ambiente

Grau de proteção NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificações do produto	UL listados arquivo E42259 CCN NKCR[RETURN]classe CSA LR24590 3211 03[RETURN]CE

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	154,221 g

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Oferta sustentável

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------