



### Principal

Linha	Linergy
Nome do produto	FT
Nome abreviado do dispositivo	GV2G
Tipo de produto ou componente	Barramento neutro/terra
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de conexão
Descrição de polos	3P
Compatibilidade de gama	TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys você
Número de derivações	5
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	63 A
Passo de conexão	54 mm

### Complementar

Local de montagem	No terminal
[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V
Comprimento	260 mm
Peso líquido	0,1 kg

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	112 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,63 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1280
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	159,06 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------