

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ERN0500121 Кръстат ключ, 10AX безвинтов монтаж, бял



Основни

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Брой капаци	1
Превключвателни възможности	Междинен
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Цветови нюанс	Бяло
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 AX при 250 V AC
Брой кабели	2,0 кабел/и2,5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Здраво залепен
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Гланциран
Проводим материал	Соррег
Начин на монтаж	Винтове или щипки51...70 mm
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Широчина	83 mm
Височина	83 mm
Дълбочина	43,0 mm
Дълбочина на проектиране	15 mm
Нето тегло на продукта	0,0738 kg

Околна среда





Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови сертификати	TSE[RETURN]VDE
Етикети за качество	CE UKR
IP степен на защита	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	74,800 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	810,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,282 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------