



### Основни

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Брой контактни излази	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Допълнителна информация за контакт	C детска защита
Цветови нюанс	Крем
Тип опаковка	Flow-pack

### Допълнителни устройства

Представяне на устройството	Цялостен продукт
Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	Винтове или щипки 51...69 mm
Стандартен излаз	CEE 7/3
Стандартно отклонение на изхода	Шуко
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Ниво на мощност	3680 W
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Покритие	Гланциран
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка ABS + PC: преден панел
Захват на проводника	13,0 mm
Проводим материал	Соррег
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 кабел/и 2,5 mm <sup>2</sup>
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Здраво залепен
Количество в комплект	1
IP степен на защита	IP20
Дълбочина на проектиране	10 mm
Широчина	83 mm
Височина	83 mm
Дълбочина	42 mm
Нето тегло на продукта	0,081 kg

### Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови сертификати	TSE[RETURN]VDE[RETURN]AENOR

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	80,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	881,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	11,196 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------