

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU3.410.12 Unica Top/Class - 1 RJ45 излаз (S-One) - 1 m - Cat.5e, UTP - графит



Основни

Обхват	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Приложение на устройството	Комуникация
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Графит
Тип комуникационна розетка	RJ45 4 контакт/иКат.5e < 155 MHz
Предоставено оборудване	Защитен клапан Държач за етикет

Допълнителни устройства

Вид комуникационна мрежа	1000BASE-T
Протокол на комуникационния порт	ATM 155 Mbps
Предназначение на продуктите	Канал Подова кутия
Брой модули	1 модул
Брой контактни излази	1
Тип отпечатък	Infraplus
Тип конектор	S-One
Тип екраниране на кабела	U/UTP
Организация на кабелите	Неекранирана усукана двойка
Свързване - клеморед	Клик
Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	C щипки C щипки: Защита
Посока на монтаж	Прав
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиеен-стирен): Механичен капак
Дълбочина	36 mm
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	25 mm




Околна среда

IP степен на защита	IP40
IK степен на защита	IK01
Температура на околния въздух при работа	15...30 C
Температура на околната среда за съхранение	0...35 C
Екологични характеристики	Белина Бензин Алкохол Масло Течен сапун Течност за почистване на стъкла Ацетон Устойчив на UV
Стандарти	ISO 8877

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	24,500 cm
Package 2 Weight	249,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	170
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,620 kg

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------