

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## S520497 Odace - TV розетка - RJ12 - cat.3 - бял



### Основни

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Телефонна розетка
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Предоставено оборудване	Support and RJ12 included
Тип телефонна розетка	RJ12 (6 контакти) - категория3 при 16 Mbit/s
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 10

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Тип кабел	Усукана двойка
Начин на монтаж	Чрез винтове
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Брой изводи на веригата	1
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	27,7 mm
Дълбочина на свързване	11,7 mm
Нето тегло на продукта	0,035 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разрежена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перексид 10 обема Устойчиви на хексан

### Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Температура на околния въздух при работа	5...35 C
Стандарти	#N/A RD 2304/1994 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 ISO 8877
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	7,4 cm
Package 1 Weight	40,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,4 cm
Package 2 Width	18,1 cm
Package 2 Length	36,8 cm
Package 2 Weight	558,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,47 kg

## Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------