



Основни

Range of product	Odace
Име	Touch
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Брой модули	Единична
Вид рамка	Единична
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Алуминий (RAL 9003)
Side color	Бял (RAL 9003)
Покритие	Hammered
Материал	PC (поликарбонат): Декоративна рамка Алуминий
Височина	85 mm
Широчина	85 mm
Дълбочина	10 mm
Нето тегло на продукта	0,01298 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Температура на околния въздух при работа	5...45 C
Стандарти	EN 60669-1 NF C 61-314 NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC
Продуктови сертификати	AENOR: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	37,000 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	261,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	7,068 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Minimum percentage of recycled plastic content	38

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------