



#### Основни

Range of product	Odace
Име	Touch
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Брой модули	Единична
Вид рамка	Единична
Тип опаковка	Flow-pack

#### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Translucent green
Side color	Алуминий
Покритие	Матиран
Материал	Acrylic: #N/A PC (поликарбонат): Декоративна рамка
Височина	85 mm
Широчина	85 mm
Дълбочина	10 mm
Нето тегло на продукта	0,0302 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перексид 10 обема Устойчиви на хексан

#### Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Температура на околния въздух при работа	5...45 C
Стандарти	EN 60669-1 NF C 61-314 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 NBN C 61-112-1
Продуктови сертификати	AENOR: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	30,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	37,000 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	357,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,681 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------