



Основни

Range name	Sedna
Обхват	Sedna
Function	Контактен излаз
Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Delivery form	Механизъм с фиксираща рамка
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартно отклонение на изхода	Шуко
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Цветови нюанс	Крем
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Допълнителни устройства

Захват на проводника	13 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	41,3 mm
Нето тегло на продукта	0,067822 kg
Depth of visual part	10 mm
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...69 mm Винтове
Височина	71 mm
Покритие	Гланциран
Material of visible parts	ASA + PC
Wire structure	Гъвкав Твърд
Terminal capacity	2 кабел/и2,5 mm ²
Kind of terminals	Повдигащи клеми
Брой контактни излази	1
Вид капак	C капак
Стандартен излаз	CEE 7/3

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Продуктови сертификати	GOST-R
Стандарти	IEC 60884-1

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm

Package 1 Weight	66,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	777,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,978 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------